

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X45

Artikelnummer	55000.050.045
Merk	-
UBB	950351845553
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319982
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	45 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	45

Technische tekening



P

0.8

s

8

