

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X55

Artikelnummer 55000.080.055

Merk -

UBB 950351847385

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320254

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	55

Technische tekening



P 1.25

s 13
