

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X85

Artikelnummer	55000.080.085
Merk	-
UBB	500571367365
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143851
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	85 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	85

Technische tekening



P 1.25

s 13
