FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X90

Artikelnummer	55000.080.090
Merk	-
UBB	950351847872
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320315
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90

Technische tekening



P	1.25
s	13