

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X140

Artikelnummer	55000.080.140
Merk	-
UBB	950351848292
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320360
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140

Technische tekening



P 1.25

s 13
