

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X160

Artikelnummer	55000.080.160
Merk	-
UBB	951351770205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320384
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	160

Technische tekening



P 1.25

s 13
