

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X55

Artikelnummer 55000.100.055

Merk -

UBB 950351848607

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320490

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	55
P	1.5
s	17