FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X110

Artikelnummer	55000.100.110
Merk	-
UBB	950351849365
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320575
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	110
P	1.5
s	17