

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X200

Artikelnummer	55000.100.200
Merk	-
UBB	951351771294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320667
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 200

P 1.5

s 17