FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X45

Artikelnummer	55000.120.045
Merk	-
UBB	950351849852
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320681
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	45
P	1.75
s	19