

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X190

Artikelnummer	55000.120.190
Merk	-
UBB	951351771609
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320865
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm) 190

P 1.75

s 19