

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X110

Artikelnummer	55000.140.110
Merk	-
UBB	951351772771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320988
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm) 110

P 2

s 22