FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M14X160

Artikelnummer	55000.140.160
Merk	-
UBB	952351532280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321039
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm)	160
P	2
s	22