FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M14X180

Artikelnummer	55000.140.180
Merk	-
UBB	952351936796
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321046
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm)	180
P	2
s	22