

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M16X290

Artikelnummer	55000.160.290
Merk	-
UBB	500571539211
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120715
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	290 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 290

P 2

s 24