

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X65

Artikelnummer	55000.180.065
Merk	-
UBB	951351774751
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321305
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening



L (mm)	65
P	2.5
s	27