FABORY

# Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X140

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 55000.180.140 |
| Merk | - |
| UBB | 500571369346 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494144056 |
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M18 |
| Lengte | 140 mm |
| Klasse | 70 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A4 |
| Draadrichting | Rechts |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50. |


## Standaarden

| | |
|---|---|
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 48 |
| b (min.): L200mm | 61 |
| b (min.): L≤125mm | 42 |
| d-D | M18 |
| k | 11.5 |

## Technische tekening



| | |
|---|---|
| L (mm) | 140 |
| P | 2.5 |
| s | 27 |