FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X320

Artikelnummer	55000.200.320
Merk	-
UBB	500571370153
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144131
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	320 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	320
P	2.5
s	30