FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X180

Artikelnummer	55000.270.180
Merk	-
UBB	950351855867
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321954
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm)	180
P	3
s	41