

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X250

Artikelnummer	55000.270.250
Merk	-
UBB	500571371631
UNSPSC	31161620
EAN	8715494138970
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	250 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm) 250

P 3

s 41