

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M33X90

Artikelnummer	55000.330.090
Merk	-
UBB	951351780519
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322142
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening



L (mm) 90

P 3.5

s 50