

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M33X200

Artikelnummer	55000.330.200
Merk	-
UBB	951351781681
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322258
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening



L (mm) 200

P 3.5

s 50