

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X140

Artikelnummer	55000.360.140
Merk	-
UBB	950351857194
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322333
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm) 140

P 4

s 55