

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X150

Artikelnummer	55000.360.150
Merk	-
UBB	950351857277
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322340
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm) 150

P 4

s 55