FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X170

Artikelnummer	55000.360.170
Merk	-
UBB	951351781764
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322364
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm)	170
P	4
s	55