

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X190

Artikelnummer	55000.360.190
Merk	-
UBB	951351781848
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322388
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm) 190

P 4

s 55