

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M3X6

Artikelnummer	55010.030.006
Merk	-
UBB	500571540516
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120845
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	6
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

