

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X8

Artikelnummer	55010.040.008
Merk	-
UBB	950351857848
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323552
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	8
P	0.7
s	7

Technische tekening

