FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X8

Artikelnummer	55010.050.008
Merk	-
UBB	950351858671
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323651
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	8

Technische tekening

