

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X25

Artikelnummer	55010.060.025
Merk	-
UBB	950351860305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323866
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische tekening

