

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X40

Artikelnummer 55010.060.040

Merk -

UBB 950351860636

UNSPSC 31161620

EAN 8715492323897

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Technische tekening

