

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X45

Artikelnummer	55010.060.045
Merk	-
UBB	950351860719
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323903
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Technische tekening

