

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X30

Artikelnummer	55010.080.030
Merk	-
UBB	950351861709
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324047
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1.25
s	13

Technische tekening

