

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X14

Artikelnummer	55010.100.014
Merk	-
UBB	500571374940
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131162
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	14
P	1.5
s	17

Technische tekening

