FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X200

Artikelnummer	55010.100.200
Merk	-
UBB	952351692084
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324429
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Technische tekening

