FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X150

Artikelnummer	55010.120.150
Merk	-
UBB	951351916907
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324627
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Technische tekening

