

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X110

Artikelnummer 55010.140.110

Merk -

UBB 500571376275

UNSPSC 31161620

EAN 8715494131292

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	110
P	2
s	22

Technische tekening

