FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X20

Artikelnummer	55010.160.020
Merk	-
UBB	951351918499
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324818
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	20
P	2
s	24

Technische tekening

