

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X120

Artikelnummer 55010.160.120

Merk -

UBB 950351867334

UNSPSC 31161620

EAN 8715492324962

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	120
P	2
s	24

Technische tekening

