

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X70

Artikelnummer	55010.180.070
Merk	-
UBB	951351920370
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325105
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	70
P	2.5
s	27

Technische tekening

