FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X100

Artikelnummer	55010.200.100
Merk	-
UBB	950351868571
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325273
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Technische tekening