

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X110

Artikelnummer	55010.200.110
Merk	-
UBB	950351868654
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325280
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

Technische tekening

