



Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X8

Artikelnummer	55032.030.008
Merk	-
UBB	500634458243
UNSPSC	31161518
EAN	8715494554343
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	8 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.4M
NF	≈E25-126
ISO	≈7380-1
BS	≈4168-6

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

d-D	M3
dk(max.)	5.7
k (max.)	1.65
L (mm)	8
P	0.5
Sleutel	10

Technische tekening

