



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M1,6X12

Artikelnummer	55050.016.012
Merk	-
UBB	500571288991
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141154
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	15
d-D	M1.6
dk(max.)	3
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	1.6
L (mm)	12

Technische tekening



P	0.35
s	1.5

FABORY