



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2,5X12

Artikelnummer 55050.025.012

Merk -

UBB 951351809904

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327598

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	17
d-D	M2.5
dk(max.)	4.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.5
L (mm)	12

Technische tekening



