



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M3X35

Artikelnummer	55050.030.035
Merk	-
UBB	951351811058
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327727
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	35 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	35

Technische tekening



