FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X85

Artikelnummer	55050.050.085
Merk	-
UBB	500571290534
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141314
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	85 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	85

Technische tekening



P	0.8
s	4