



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X14

Artikelnummer 55050.080.014

Merk -

UBB 500571291458

UNSPSC 31161605

EAN 8715494141406

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	14

Technische tekening



P

1.25

S

FABORY

6