FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X240

Artikelnummer	55050.100.240
Merk	-
UBB	500571294007
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141666
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	240 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	240

Technische tekening

