FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X60

Artikelnummer	55050.120.060
Merk	-
UBB	950351879883
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328762
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	60

Technische tekening



P	1.75
s	10